

## 5 Anbauten und Zusatzeinrichtungen



Abbildung 4: Arbeitsrohr




Abbildung 5: demontierter Endverschluss

Der LOBA wird mit einem Arbeitsrohr aus Quarzglas mit gasdichten Endverschlüssen und Gasein- bzw. Gasauslass über 6 mm Swagelock-Verbinder geliefert.

Im Auslieferungszustand sind die Endverschlüsse demontiert. Der Endverschluss ist auf das Quarzrohr aufzuschieben und mit den Imbusschrauben festzuziehen (Vorsicht! Imbusschrauben gleichmäßig anziehen!)